

## Garant

**Držalo za struženje zakrivljeno – zunanje 90°, desno, Širina držala b: 25mm**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273805 25
GTIN	4045197499981
Razred artikla	21W

### Opis

#### Izvedba:

- Izjemno toga povezava in natančno vpetje med nosilcem rezila in vpenjalnim držalom zaradi nazobčane kontaktne površine.
- Za zagotavljanje optimalne povezave je v držalu lasersko odtisnjen maksimalni zatezni moment vpenjalnega vijaka.
- Izjemna točnost pozicioniranja ter največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam.

#### Primerno za :

Nosilec rezil art. 273821; 273823; 273825; 273829.

#### Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki

#### Napotek:

Nosilce rezil je treba naročiti posebej.

Dolžina glave L<sub>1</sub>: 20,5 mm

Celotna dolžina L: 160 mm

L<sub>2</sub>: 38 mm

Vijak: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

### Tehnični opis

L <sub>2</sub>	38 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	20,5 mm
Širina držala b	25 mm
Vijak	279815 9 (TX25; 6 Nm)

Celotna dolžina L	160 mm
Vrsta uporabe	desno
Vrsta izdelka	Držalo za struženje

## Pribor

Vpenjalni vijak	279910
Vpenjalni vijak Tip 9	279815 9
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600