

LOCTITE**Sredstvo za varovanje vijakov, 50 ml, Oznaka proizvajalca: 270**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	083301 270
GTIN	5010266270418
Razred artikla	04L

Opis

Izvedba:

Uporaba sredstev za varovanje vijakov preprečuje neželjeno rahljanje in sproščanje vijčnih zvez. Enokomponentna, anaerobna lepila so primerna za vse vrste in oblike navojev. Vijčne zveze se zatesnijo. Zanesljivo preprečevanje zajedanja.

Tekoče lepilo za varovanje vijčnih zvez.

Uporaba:

Manj trdna – vijčno zvezo je mogoče dobro razstaviti z običajnim orodjem.

Srednje trdna – vijčno zvezo je še mogoče razstaviti z običajnim orodjem.

Zelo trdna – ločevanje je mogoče le s specialnim orodjem ali s segrevanjem (>150 °C). Zelo trdno, za trajne vijčne zveze, tekoče.

Napotek:

Navojne dele je treba pred nanosom sredstva za varovanje vijakov očistiti z univerzalnim čistilnim sredstvom art. 083391 in art. 083392. Hitra in enostavna uporaba za 50-ml plastenke z art. 083344 vel. 50.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	LOCTITE 270
---------------------	-------------

Za velikost navoja M do	M20
Minimalni odlomni moment	33 Nm
Oznaka za nevarne snovi	GHS07: Klicaj
Oznaka za nevarne snovi	GHS09 Okolju nevarno
Vnetišče	110 °C
Obstojnost od datuma proizvodnje	29 mesec
Primerno za material	kovinski
Oblika	tekoče
Lastnost	Možnost sprostitve z običajnim orodjem
Lastnost	S tesnjenjem
Lastnost	Odpornost proti vibracijam
Lastnost	Tolerantnost na olje
Lastnost	Fluorescenčni pod UV-svetlobo
Temperatura skladiščenja	8 - 21 °C
Barva	zelena
Količina polnjenja	50 ml
Temperaturno območje uporabe	-55 - 180 °C
Kemična osnova	Dimetakrilat ester
Primerno za področje uporabe	Univerzalna uporaba
Primerno za področje uporabe	Sredstva za varovanje vijakov
Primerno za področje uporabe	Spajanje
Funkcionalna trdnost po	3 h
Trdnost po	10 min
Dinamična viskoznost	400 - 600 mPas
Demontaža	za velike obremenitve
Razred trdnosti	Zelo trdno
Gostota	1,1 g/cm ³
Značilnost blagovnega imena	50 ml
Vrsta izdelka	Sredstva za varovanje vijakov

Pribor

Peristaltična ročna tlačilka z garnituro dozirnih igel Za velikost navoja 50 ml

083344 50