

Garant

**Nosilec rezil, konveksen za plano zarezovanje, levi, Ø območja zareze D1/D2:
41/53mm**

**Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 273813 41/53 |
| GTIN | 4045197577238 |
| Razred artikla | 21W |

Opis**Izvedba:**

Izjemno toga povezava in natančno vpetje med nosilcem rezila in vpenjalnim držalom zaradi nazobčane kontaktne površine.

Uporaba:

V povezavi z držali art. 273800 do 273811.

Rezervni del:

Vpenjalni vijak art. 279815 9.

Pazi:

Brez montažnih vijakov (so v dobavi z držalom).

Napotek:

D_1 = minimalni Ø za 1. zarezo / D_2 = maksimalni Ø za 1. Zareza.

Glede na vpenjalno situacijo in material znižajte tehnične vrednosti za 30 – 50 %.

Širina zareze w: 2 mm

maksimalna globina rezanja t_{maks} : 13 mm

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| maksimalna globina rezanja t_{maks} | 13 mm |
| minimalni Ø 1. zareze D_1 | 41 mm |
| minimalni Ø 1. zareze D_2 | 53 mm |
| Vrsta uporabe | levi |
| Širina zareze w | 2 mm |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila |

Pribor

| | |
|-----------------------|----------|
| Vpenjalni vijak | 279910 |
| Vpenjalni vijak Tip 9 | 279815 9 |