

**Garant****Držalo za struženje ravno – zunanje 0°, desno, Širina držala b: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273800 16
GTIN	4045197499905
Razred artikla	21W

**Opis****Izvedba:**

- Izjemno toga povezava in natančno vpetje med nosilcem rezila in vpenjalnim držalom zaradi nazobčane kontaktne površine.
- Za zagotavljanje optimalne povezave je v držalu lasersko odtisnjen maksimalni zatezni moment vpenjalnega vijaka.
- Izjemna točnost pozicioniranja ter največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam.

**Primerno za :**

Nosilec rezila art. 273812; 273815; 273817; 273820; 273822; 273824; 273826; 273828.

**Obseg dobave:**

Vklj. z montažnimi vijaki

**Napotek:**

Nosilce rezil je treba naročiti posebej.

Dolžina glave L<sub>1</sub>: 38 mm

Celotna dolžina L: 113 mm

L<sub>2</sub>: 18,5 mm

Vijak: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

**Tehnični opis**

Dolžina glave L <sub>1</sub>	38 mm
L <sub>2</sub>	18,5 mm
Vijak	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Širina držala b	16 mm

Celotna dolžina L	113 mm
Vrsta uporabe	desno
Vrsta izdelka	Držalo za struženje

---

## Pribor

8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Vpenjalni vijak	279910
Vpenjalni vijak Tip 9	279815 9
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600