

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava, SK 50 A = 120, Vpenjalni Ø D1: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302305 8
GTIN	4045197288592
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	120 mm
Ø D ₂	21 mm
Vpenjalni Ø D ₁	8 mm
Zunanji Ø D	27 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 120
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354236 6-9
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 20/8 mm	302416 20/8
Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm	354240 6-12
Osnovno držalo orodij za nakrčevanjeza SK za konusno SK-držalo 50	354225 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/8 mm	302410 25/8
	302410 20/8

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 20/8 mm

Pritezni čep Form A za strmi konus 50 308600 50

Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50 308640 50

Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50 308785 50

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij Ø d/Ø D1 20/8 mm 302415 20/8

Hladilna enota Tip CU1 354215 CU1

Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50 308820 50

Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm 354235 6-9

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50 308765 50

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50 308790 50

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 20/8 mm 302412 20/8

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50 308740 50

Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50 308720 50

Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50 308660 50

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/8 mm 302412 25/8