

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtinami za hladilne kanale, SK 40 A = 130,
Vpenjalni Ø D1: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302267 8
GTIN	4045197646224
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Z izvrtinami za hladilne kanale in navojem z možnostjo zapiranja.

Izvrtine za hladilne kanale za Ø vpenjanja D1: 3, 4 in 5 mm brez možnosti zapiranja.

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Cel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	8 mm
Previsna dolžina A	130 mm
Ø D ₂	21 mm
Zunanji Ø D	27 mm

Izvertina za hladilni kanal	možnost zaklepanja
Trn za rezkarje	SK 40 A = 130
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354235 6-9
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm	354240 6-12
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij Ø d/Ø D1 20/8 mm	302415 20/8
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 20/8 mm	302412 20/8
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354236 6-9
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 20/8 mm	302416 20/8
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za SK za konusno SK-držalo 40	354225 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/8 mm	302412 25/8
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 40	308605 40
Pritezni čep Mazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za
nastavljanje dolžine $\varnothing d/\varnothing D1$ 25/8 mm

302410 25/8

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308620 40