

**Garant****Nakrčevalna vpenjalna glava, SK 50 kratka, Vpenjalni Ø D1: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302285 8
GTIN	4045197288103
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

**Tehnični opis**

Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Previsna dolžina A	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Zunanji Ø D	27 mm
Trn za rezkarje	SK 50 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

## Pribor

Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/8 mm	302412 25/8
Pritezni čepOblika B za strmi konus 50	308640 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij Ø d/Ø D1 20/8 mm	302415 20/8
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 20/8 mm	302416 20/8
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354235 6-9
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
	308740 50

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine  $\varnothing d/\varnothing D1$  25/8 mm

302410 25/8

Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50

308830 50

Naprava za nakrčevanje Tip SU1

354210 SU1

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50

308620 50

Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50

308785 50

Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50

308615 50

Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za  $\varnothing$  vpenjanja 6-12 mm

354240 6-12

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za nastavljanje dolžine  $\varnothing d/\varnothing D1$  20/8 mm

302412 20/8

Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50

308605 50

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50

308790 50

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50

308765 50

Hladilna enota Tip CU1

354215 CU1

Osnovno držalo orodij za nakrčevanjeza SK za konusno SK-držalo 50

354225 50

Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50

308610 50

Hladilni adapter, dolgi4,5° za  $\varnothing$  vpenjanja 6-9 mm

354236 6-9