

**Garant**
**Nakrčevalna vpenjalna glava, SK 50 kratka, Vpenjalni Ø D1: 10mm**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302285 10
GTIN	4045197288110
Razred artikla	31A

**Opis**
**Izvedba:**

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Zunanji Ø D	31,4 mm
Trn za rezkarje	SK 50 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

## Pribor

Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij Ø d/Ø D1 20/10 mm	302415 20/10
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm	354240 6-12

Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za SK za konusno SK-držalo 50	354225 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Pritezni čep oblika B za strmi konus 50	308640 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine, z izvrtinami za hladilne kanale Ø d/Ø D1 32/10 mm	302414 32/10
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/10 mm	302416 32/10
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepel SO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 50	308605 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/10 mm	302412 25/10
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/10 mm	302412 32/10