

**Garant****Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtinami za hladilne kanale, SK 50 kratka,  
Vpenjalni Ø D1: 10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302292 10
GTIN	4045197288509
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**

Z izvrtinami za hladilne kanale in navojem z možnostjo zapiranja.

Izvrtine za hladilne kanale za Ø vpenjanja D1: 3, 4 in 5 mm brez možnosti zapiranja.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

**Tehnični opis**

Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Previsna dolžina A	80 mm
Zunanji Ø D	31,4 mm

Izvertina za hladilni kanal	možnost zaklepanja
Trn za rezkarje	SK 50 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

## Pribor

Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine, z izvertinami za hladilne kanale Ø d/Ø D1 32/10 mm	302414 32/10
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/10 mm	302410 25/10

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij Ø d/Ø D1 20/10 mm	302415 20/10
Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
Vpenjalni ključ za pritezne čepel ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/10 mm	302412 25/10
Vpenjalni ključ za pritezne čepel DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/10 mm	302416 32/10
Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za SK za konusno SK-držalo 50	354225 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50	308640 50
Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm	354240 6-12
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50