

Garant
Nakrčevalna vpenjalna glava, SK 50 A = 120, Vpenjalni Ø D1: 32mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302305 32
GTIN	4045197288677
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

Tehnični opis

Ø D ₂	44 mm
Previsna dolžina A	120 mm
Vpenjalni Ø D ₁	32 mm
Zunanji Ø D	53 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 120
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 20-32 mm	354240 20-32
Osnovno držalo orodij za nakrčevanjeza SK za konusno SK-držalo 50	354225 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Pritezni čepOblika B za strmi konus 50	308640 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 22,1-32 mm	354236 22,1-32

Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50