

Garant

Držalo za struženje ravno – zunanje 0°, desno, Širina držala b: 25mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	273800 25
GTIN	4045197499929
Razred artikla	21W

Opis

Izvedba:

- Izjemno toga povezava in natančno vpetje med nosilcem rezila in vpenjalnim držalom zaradi nazobčane kontaktne površine.
- Za zagotavljanje optimalne povezave je v držalu lasersko odtisnjen maksimalni zatezni moment vpenjalnega vijaka.
- Izjemna točnost pozicioniranja ter največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam.

Primerno za :

Nosilec rezila art. 273812; 273815; 273817; 273820; 273822; 273824; 273826; 273828.

Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki

Napotek:

Nosilce rezil je treba naročiti posebej.

Dolžina glave L₁: 38 mm

Celotna dolžina L: 163 mm

L₂: 27,5 mm

Vijak: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Tehnični opis

Širina držala b	25 mm
Vijak	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Dolžina glave L ₁	38 mm
L ₂	27,5 mm

Celotna dolžina L	163 mm
Vrsta uporabe	desno
Vrsta izdelka	Držalo za struženje

Pribor

Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Vpenjalni vijak	279910
Vpenjalni vijak Tip 9	279815 9
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25