

Garant**Držalo za struženje ravno – zunanje 0°, levi, Širina držala b: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	273801 16
GTIN	4045197499936
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

- Izjemno toga povezava in natančno vpetje med nosilcem rezila in vpenjalnim držalom zaradi nazobčane kontaktne površine.
- Za zagotavljanje optimalne povezave je v držalu lasersko odtisnjen maksimalni zatezni moment vpenjalnega vijaka.
- Izjemna točnost pozicioniranja ter največja odpornost proti aksialnim in radialnim rezalnim silam.

Primerno za :

Nosilec rezila art. 273813; 273816; 273818; 273821; 273823; 273825; 273827; 273829.

Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki

Napotek:

Nosilce rezil je treba naročiti posebej.

Dolžina glave L₁: 38 mm

Celotna dolžina L: 113 mm

L₂: 18,5 mm

Vijak: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Tehnični opis

Širina držala b	16 mm
L ₂	18,5 mm
Dolžina glave L ₁	38 mm
Vijak	279815 9 (TX25; 6 Nm)

Celotna dolžina L	113 mm
Vrsta uporabe	levi
Vrsta izdelka	Držalo za struženje

Pribor

8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Vpenjalni vijak Tip 9	279815 9
Vpenjalni vijak	279910