



LED akumulatorska svetilka Osnovna različica brez akumulatorja, 18 V, Tip: M18TLED



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	073211 M18TLED
GTIN	4002395380220
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Robustna Li-ionska akumulatorska svetilka z nastavljivo z veliko svetilnostjo. Za nastavljivo glavo LED-svetilke.

Glava svetilke je vrtljiva za 135°.

Primerno za:

Akumulatorji Milwaukee 18 V (art. 073816 MB18 in 073827 MB18).

Obseg dobave:

Akumulatorska svetilka brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	M18TLED-0
Napetost akumulatorja	18 V
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski

Masa brez akumulatorja	300 g
Svetlobni tok	120 lm
Sijalke	LED modul
Napajanje	Akumulatorsko napajanje
Območje naklona	135 stopinj
Cona ATEX	brez
Značilnost blagovnega imena	18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Vrsta izdelka	Delovne svetilke

Pribor

Li-ionski sistem M18B5 Tip akumulatorja MB18	073816 MB18
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218FC	073840 M1218FC
Polnilnik akumulatorjev Tip M1218C	073840 M1218C