

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava, SK 40 A = 200, Vpenjalni Ø D1: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302278 16
GTIN	4045197294289
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Cel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

Tehnični opis

Ø D ₂	27 mm
Vpenjalni Ø D ₁	16 mm
Previsna dolžina A	200 mm
Zunanji Ø D	34 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 200
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/16 mm	302410 25/16
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
	308806 40

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/16 mm

302416 32/16

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308650 40

Pritezni čepOblika B za strmi konus 40

308640 40

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40

308760 40

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40

308790 40

Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40

308610 40

Naprava za nakrčevanje Tip SU1

354210 SU1

Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40

308630 40

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40

308795 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/16 mm

302412 25/16

Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 12-20 mm

354240 12-20

Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 12,1-16 mm

354235 12,1-16

Vpenjalni ključ za pritezne čepDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40

308820 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/16 mm

302410 32/16

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40

308765 40

Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40

308625 40

Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 12,1-16 mm

354236 12,1-16

Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M

308670 40M

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/16 mm

302416 25/16

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/16 mm

302412 32/16

Osnovno držalo orodij za nakrčevanjeza SK za konusno SK-držalo 40

354225 40