

Garant
Nakrčevalna vpenjalna glava, SK 50 A = 160, Vpenjalni Ø D1: 10mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302310 10
GTIN	4045197288707
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	10 mm
Previsna dolžina A	160 mm
Ø D ₂	24 mm
Zunanji Ø D	31,4 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 160
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/10 mm	302416 32/10
Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm	354240 6-12
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50	308640 50
Pritezni čep Form A za strmi konus 50	308600 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine, z izvrtinami za hladilne kanale Ø d/Ø D1 32/10 mm	302414 32/10
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
	308720 50

Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Osnovno držalo orodij za nakrčevanjeza SK za konusno SK-držalo 50	354225 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij Ø d/Ø D1 20/10 mm	302415 20/10
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/10 mm	302412 25/10
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50