

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava, SK 50 A = 120, Vpenjalni Ø D1: 18mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302305 18
GTIN	4045197288646
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	18 mm
Previsna dolžina A	120 mm
Ø D ₂	33 mm
Zunanji Ø D	41 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 120
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Pritezni čepOblika B za strmi konus 50	308640 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/18 mm	302412 32/18
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/18 mm	302410 32/18
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 16,1-22 mm	354235 16,1-22
	308740 50

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50

Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za SK za konusno SK-držalo 50

354225 50

Pritezni čep Form A za strmi konus 50

308600 50

Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za \varnothing vpenjanja 12-20 mm

354240 12-20

Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50

308720 50

Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50

308605 50

Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 50

308615 50

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50

308790 50

Naprava za nakrčevanje Tip SU1

354210 SU1