



Nakrčevalna vpenjalna glava, SK 50 kratka, Vpenjalni Ø D1: 18 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302288 18
GTIN	2050001689979
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino Balluffchip.**

Peskano s steklenimi kroglicami.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450.

Previsna dolžina A: 80 mm

Zunanji Ø D: 42 mm

Ø D₂: 33 mm

Tehnični opis

Previsna dolžina A	80 mm
Vpenjalni Ø D ₁	18 mm
Ø D ₂	33 mm
Zunanji Ø D	42 mm

Trn za rezkarje	SK 50 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Standard vpenjalnega trna	DIN 69871
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/18 mm	302412 32/18
Momentni nastavek za pritezne čepe po DIN 69872 za strmi konus 50 SK	308810 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/18 mm	302410 32/18
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepe DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) za strmi konus 50 SK	308820 50
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Vpenjalni ključ za pritezne čepe ISO 7388 za strmi konus 50 SK	308830 50

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50	308640 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 12-20 mm	354240 12-20
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za SK za konusno držalo 50 SK	354225 50
Momentni nastavek za pritezne čepe po ISO 7388 za strmi konus 50 SK	308812 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308700 50
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Pritezni čep Form A za strmi konus 50	308600 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 50	308605 50