

Garant
Nakrčevalna vpenjalna glava, SK 50 A = 160, Vpenjalni Ø D1: 14mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302310 14
GTIN	4045197288721
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	160 mm
Ø D ₂	27 mm
Vpenjalni Ø D ₁	14 mm
Zunanji Ø D	34 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 160
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine, z izvrtinami za hladilne kanale Ø d/Ø D1 32/14 mm	302414 32/14
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/14 mm	302410 32/14
Pritezni čep Form A za strmi konus 50	308600 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
	302417 25/14

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij Ø d/Ø D1 25/14 mm

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/12 mm

302410 25/12

Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50

308760 50

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/14 mm

302412 25/14

Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 12,1-16 mm

354235 12,1-16

Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50

308620 50

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/14 mm

302416 32/14

Hladilna enota Tip CU1

354215 CU1

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/14 mm

302410 25/14

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/12 mm

302412 25/12

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/12 mm

302412 32/12

Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50

308820 50

Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50

308720 50

Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50

308790 50

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij Ø d/Ø D1 20/12 mm

302415 20/12

Vpenjalni ključ za pritezne čep ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50

308830 50

Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za SK za konusno SK-držalo 50

354225 50

Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50

308640 50

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/14 mm

302416 25/14

Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50

308650 50

308615 50

Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus
50

Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 12-20 mm

354240 12-20

Naprava za nakrčevanje Tip SU1

354210 SU1

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za
nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/14 mm

302412 32/14