

**Garant****Nakrčevalna vpenjalna glava z izvrtinami za hladilne kanale, SK 50 kratka,  
Vpenjalni Ø D1: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302292 20
GTIN	4045197288554
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**

Z izvrtinami za hladilne kanale in navojem z možnostjo zapiranja.

Izvrtine za hladilne kanale za Ø vpenjanja D1: 3, 4 in 5 mm brez možnosti zapiranja.

**Uporaba:**

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

**Tehnični opis**

Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Previsna dolžina A	80 mm
Zunanji Ø D	41 mm

Izvertina za hladilni kanal	možnost zaklepanja
Trn za rezkarje	SK 50 kratka
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

## Pribor

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/20 mm	302410 32/20
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/20 mm	302416 32/20
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za SK za konusno SK-držalo 50	354225 50
Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 20-32 mm	354240 20-32
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 50	308640 50
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 12-20 mm	354240 12-20
Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308720 50

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepedIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/20 mm	302412 32/20
Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50