


Garant**WCHX 130508, Tip: UNI**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268496 UNI
GTIN	4045197471048
Razred artikla	21K

Opis

Primerno za:

Orodje za vrtanje art. 268463 – 268468 vel. 26.

Ustrezno za \varnothing orodja D_c : 26 mm

Zvrst: HB7130

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 65 - 200 m/min

Tehnični opis

Radij rezila	0,2 mm
Glavna uporaba	UNI
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	65 - 200 m/min
Tip	UNI
Zvrst	HB7130
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WCHX 130508
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Ustrezno za \varnothing orodja D_c	26 mm

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje