

**Garant****Nož za notranje struženje HSS, desni, Previsna dolžina/velikost ploščice: 50/S4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268702 50/S4
GTIN	4045197591920
Razred artikla	21V

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 10
Velikost ploščice	4 mm
ISO-oznaka držala	AH06X SCLDR/LS4
primerna obračalna rezalna ploščica	CDCT S4010.
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	6,92 mm
Srednji premik $L_3$	3,5 mm
Celotna dolžina L	75 mm
Višina vpenjanja $L_2$	5,54 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
$\varnothing$ držala $D_s$	6 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	5xD
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

**Pribor**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 10

269028 10

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm

659957 200