

Garant**Nož za notranje struženje HSS, desni, Previsna dolžina/velikost ploščice: 66/
S4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268702 66/S4
GTIN	4045197591937
Razred artikla	21V

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	AH08H SCLDR/LS4
Velikost ploščice	4 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	9,05 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 10
Srednji premik L_3	4,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CDCT S4010.
Celotna dolžina L	100 mm
Višina vpenjanja L_2	7,49 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
\varnothing držala D_s	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	5xD
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 10

269028 10

Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm

659957 200