



LED akumulatorska svetilka Osnovna različica brez akumulatorja, 18 V, Tip: M18AL



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	073211 M18AL
GTIN	4002395380534
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Robustna Li-ionska akumulatorska svetilka z nastavljivo z veliko svetilnostjo.

- **Praktična in izredno robustna akumulatorska svetilka z visoko svetilno močjo 1500 lumnov.**
- **2 stopnji svetlosti.**
- **Integriran ročaj. Možna pritrditev na cev Ø 13 mm vodoravno in navpično.**

Primerno za:

Akumulatorji Milwaukee 18 V (art. 073816 MB18 in 073827 MB18).

Obseg dobave:

Akumulatorska svetilka brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	M18AL-0
Svetlobni tok, stopnja 2	780 lm
Napetost akumulatorja	18 V
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski

Podatkovni list

Masa brez akumulatorja	1700 g
Napajanje	Akumulatorsko napajanje
Svetlobni tok	1500 lm
Sijalke	LED modul
Celotna dolžina	220 mm
Cona ATEX	brez
Značilnost blagovnega imena	18 V
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja	Milwaukee tip B 18 V
Vrsta izdelka	Delovne svetilke

Ustrezni izdelki

<https://www.hoffmann-group.com/SI/sl/hom/p/073211-M18AL>