


Garant**WCHX 10T308, Tip: UNI**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268494 UNI
GTIN	4045197470980
Razred artikla	21K

Opis

Primerno za:

Orodje za vrtanje art. 268463 – 268468 vel. 20.

Ustrezno za \varnothing orodja D_c : 20 mm

Zvrst: HB7130

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 65 - 200 m/min

Tehnični opis

Tip	UNI
Glavna uporaba	UNI
Radij rezila	0,2 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	65 - 200 m/min
Zvrst	HB7130
Rezalni material	HM
ISO-oznaka obračalne ploščice	WCHX 10T308
Število zamenljivih ploščic/rezil	3
Ustrezno za \varnothing orodja D_c	20 mm

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje