

**duMONT****Garnitura posnemalnih igel HSS, kompletna v lesenem etuiju Ujem JS9, Tip: 20-25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290400 20-25
GTIN	662600445010
Razred artikla	29J

**Opis****Izvedba:**

Garnitura iz posnemalnih igel **HSS** art. 290405 vklj. s potrebnimi vložki art. 290410 in vodilnimi pušami art. 290415. Dostava v kakovostnem in stabilnem lesenem etuiju za varno in pregledno shranjevanje.

**Vsebina:**

po 1 posnemalna igla art. 290405: 20F1; 22F1; 25F1

po 1 vodilna puša art. 290415: Tip F1:

70; 75; 80; 85; 90; 95

**Napotek:**

- **Ujema P9 in H9 dobavlja proizvajalec s 15 % pribitka.**
- **Garniture posnemalnih igel za en prehod po ponudbi.**
- **Stiskalnice najdete v katalogu 2 (ročno in merilno orodje).**

**Tehnični opis**

Rezalni material	HSS
Vrsta izdelka	Orodje za posnemanje

**Uporabniški podatki**

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Grafit, GFK, CFK	pogojno primerno		
Olje	primerno		

## Pribor

Posnemalna igla iz HSS, za utore za zagozdoUjem JS9 Tip 25F1	290405 25F1
Vodilna pušaza izvrtino H7 Ø puše 75F1 mm	290415 75F1
Posnemalna igla iz HSS, za utore za zagozdoUjem JS9 Tip 20F1	290405 20F1
Vodilna pušaza izvrtino H7 Ø puše 90F1 mm	290415 90F1
Vodilna pušaza izvrtino H7 Ø puše 70F1 mm	290415 70F1
Posnemalna igla iz HSS, za utore za zagozdoUjem JS9 Tip 22F1	290405 22F1
Vodilna pušaza izvrtino H7 Ø puše 80F1 mm	290415 80F1