

Garant**Nož za notranje struženje HSS, desni, Previsna dolžina/velikost ploščice: 45/S4mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 268702 45/S4 |
| GTIN | 4045197591906 |
| Razred artikla | 21V |

Tehnični opis

| | |
|---|------------------------------|
| Velikost ploščice | 4 mm |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 10 |
| Srednji premik L_3 | 2,5 mm |
| ISO-oznaka držala | AH04X SCLDR/LS4 |
| primerna obračalna rezalna ploščica | CDCT S4010. |
| Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min} | 4,57 mm |
| Celotna dolžina L | 65 mm |
| Višina vpenjanja L_2 | 3,58 mm |
| Nastavitveni kot κ | 97 stopinj |
| \varnothing držala D_s | 4 mm |
| Standard | Tovarniški standard |
| Vrsta uporabe | desni |
| Globina notranjega struženja do | 5xD |
| Rezalni material | HSS |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje |

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 10

269028 10

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 200 cNm

659957 200