

duMONT**Posnemalna igla iz HSS, za utore za zagozdo Ujem JS9, Tip: 20F1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290405 20F1
GTIN	662600444136
Razred artikla	29J

Opis**Uporaba:**

Za izdelavo utorov za zagozde po DIN 6885.

Obseg dobave:

Posnemalna igla vključno s potrebnimi vložki.

Napotek:

- **Pri materialih višje trdote povečajte število prehodov ali uporabite posebne posnemalne igle (po ponudbi).**
- **Po 1. in 2. od treh prehodov na kratko sprostite bat stiskalnice – posnemalna igla se potem samodejno uravna.**
- **Prevlečene posnemalne igle in igle v colskih merah so dobavljive po ponudbi.**
- **Stiskalnice najdete v katalogu 2 (ročno in merilno orodje).**
- **Vel. 28, 32, in 36 so dobavljive po ponudbi, v najkrajšem času.**

Rezalni material: HSS

Dolžina igle: 505 mm

Širina utora za zagozdo: 20 mm

Globina utora za zagozdo: 4,9 mm

za Ø izvrtine po DIN 6885: 65 - 75 mm

Dolžina posnemanja v jeklo: 25 - 150 mm

potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja: 4000 kg

Tehnični opis

Število prehodov	4
Dolžina igle	505 mm
za \varnothing izvrtine po DIN 6885	65 - 75 mm
Dolžina posnemanja v jeklo	25 - 150 mm
Globina utora za zagozdo	4,9 mm
Širina hrbta	25,72 mm
Širina utora za zagozdo	20 mm
potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja	4000 kg
Rezalni material	HSS
Vrsta izdelka	Orodje za posnemanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Grafit, GFK, CFK	pogojno primerno		
Olje	primerno		