

duMONT**Posnemalna igla iz HSS, za utore za zagozdo Ujem JS9, Tip: 4B1****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|--------------|
| Številka za naročanje | 290405 4B1 |
| GTIN | 662600444037 |
| Razred artikla | 29J |

Opis**Uporaba:**

Za izdelavo utorov za zagozde po DIN 6885.

Obseg dobave:

Posnemalna igla vključno s potrebnimi vložki.

Napotek:

- **Pri materialih višje trdote povečajte število prehodov ali uporabite posebne posnemalne igle (po ponudbi).**
- **Po 1. in 2. od treh prehodov na kratko sprostite bat stiskalnice – posnemalna igla se potem samodejno uravna.**
- **Prevlečene posnemalne igle in igle v colskih merah so dobavljive po ponudbi.**
- **Stiskalnice najdete v katalogu 2 (ročno in merilno orodje).**
- **Vel. 28, 32, in 36 so dobavljive po ponudbi, v najkrajšem času.**

Rezalni material: HSS

Dolžina igle: 172 mm

Širina utora za zagozdo: 4 mm

Globina utora za zagozdo: 1,8 mm

za Ø izvrtine po DIN 6885: 11 - 12 mm

Dolžina posnemanja v jeklo: 8 - 42 mm

potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja: 550 kg

Tehnični opis

| | |
|---|----------------------|
| Širina utora za zagozdo | 4 mm |
| potrebna sila za posnemanje pri St50 in maksimalni dolžini posnemanja | 550 kg |
| Število prehodov | 2 |
| Dolžina igle | 172 mm |
| Dolžina posnemanja v jeklo | 8 - 42 mm |
| za Ø izvrtine po DIN 6885 | 11 - 12 mm |
| Globina utora za zagozdo | 1,8 mm |
| Širina hrbta | 6,46 mm |
| Rezalni material | HSS |
| Vrsta izdelka | Orodje za posnemanje |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|------------------------------|------------------|----------------|------------|
| Al umetna masa | pogojno primerno | | |
| Al (kratki odrezki) | primerno | | |
| Al > 10% Si | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | pogojno primerno | | |
| INOX < 900 N/mm ² | pogojno primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Grafit, GFK, CFK | pogojno primerno | | |
| Olje | primerno | | |

Pribor

Vložek za posnemalno iglo art. 290405 – 407 Tip 4B1

290410 4B1