

Garant
Nakrčevalna vpenjalna glava, SK 50 A = 160, Vpenjalni Ø D1: 18mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302310 18
GTIN	4045197288745
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- **Jeklo, odporno proti visokim temperaturam.**
- **Vel. 3–5 za HM, od vel. 6 za HSS in HM.**
- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.

Primerno za induktivne, kontaktne in nakrčevalne naprave z vročim zrakom.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308800, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje, pribor art. 354210 – 354450, garnitura izravnalnih vijakov art. 309906 vel 180.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	160 mm
Ø D ₂	33 mm
Vpenjalni Ø D ₁	18 mm
Zunanji Ø D	41 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 160
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za SK za konusno SK-držalo 50	354225 50
Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7 zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepel ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 12-20 mm	354240 12-20
Pritezni čep 90° zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoja zatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/18 mm	302410 32/18
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Pritezni čepOblika B za strmi konus 50	308640 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za nastavljanje dolžine $\varnothing d/\varnothing D1$ 32/18 mm	302412 32/18
Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Hladilni adapter, dolgi4,5° za \varnothing vpenjanja 16,1-22 mm	354236 16,1-22