

duMONT**Garnitura posnemalnih igel HSS, kompletna v lesenem etuiju Ujem JS9, Tip: 2-3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290400 2-3
GTIN	662600444976
Razred artikla	29J

Opis**Izvedba:**

Garnitura iz posnemalnih igel **HSS** art. 290405 vklj. s potrebnimi vložki art. 290410 in vodilnimi pušami art. 290415. Dostava v kakovostnem in stabilnem lesenem etuiju za varno in pregledno shranjevanje.

Vsebina:

po 1 posnemalna igla art. 290405: 2A; 3A

po 1 vodilna puša art. 290415: Tip A:

6; 8; 10

Napotek:

- **Ujema P9 in H9 dobavlja proizvajalec s 15 % pribitka.**
- **Garniture posnemalnih igel za en prehod po ponudbi.**
- **Stiskalnice najdete v katalogu 2 (ročno in merilno orodje).**

Tehnični opis

Rezalni material	HSS
Vrsta izdelka	Orodje za posnemanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Grafit, GFK, CFK	pogojno primerno		
Olje	primerno		

Pribor

Vodilna pušaza izvrtino H7 Ø puše 10A mm	290415 10A
Posnemalna igla iz HSS, za utore za zagozdoUjem JS9 Tip 2A	290405 2A
Vodilna pušaza izvrtino H7 Ø puše 8A mm	290415 8A
Posnemalna igla iz HSS, za utore za zagozdoUjem JS9 Tip 3A	290405 3A
Vodilna pušaza izvrtino H7 Ø puše 6A mm	290415 6A