

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava vitka, SK 50 A = 120, Vpenjalni Ø D1: 5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302342 5
GTIN	4045197505330
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**
- **Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm šele od vel. 6!**
- **Izredno vitka oblika (zmanjšana moteča kontura).**

Uporaba:

- **Za obdelavo v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov.**
- **Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.**

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450.

Tehnični opis

Ø D ₂	9 mm
Previsna dolžina A	120 mm
Vpenjalni Ø D ₁	5 mm
Zunanji Ø D	25 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 120
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Osnovno držalo orodij za nakrčevanje za SK za konusno SK-držalo 50	354225 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 20/5 mm	302410 20/5
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Pritezni čepOblika B za strmi konus 50	308640 50
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 16/5 mm	302410 16/5
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50

Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 50	308605 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Pritezni čepForm A za strmi konus 50	308600 50