

**Garant****Nakrčevalna vpenjalna glava vitka, SK 40 A = 120, Vpenjalni Ø D1: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302325 12
GTIN	4045197288257
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**
- **Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm šele od vel. 6!**
- **Izredno vitka oblika (zmanjšana moteča kontura).**

**Uporaba:**

- **Za obdelavo v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov.**
- **Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.**

**Dodatni pribor:**

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450.

**Tehnični opis**

Previsna dolžina A	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Zunanji Ø D	33,9 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 120
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

## Pribor

Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Osnovno držalo orodij za nakrčevanjeza SK za konusno SK-držalo 40	354225 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm	354240 6-12
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
	308740 40

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40

308830 40

Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40

308605 40

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40

308795 40

Hladilna enota Tip CU1

354215 CU1

Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40

308625 40

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40

308806 40

Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40

308820 40

Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40

308700 40

Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 12-20 mm

354240 12-20

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308620 40

Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm

354236 9,1-12

Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40

308610 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/12 mm

302416 25/12

Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40

308802 40

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40

308765 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/12 mm

302412 25/12

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40

308760 40

Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40

308635 40

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308650 40

Pritezni čepOblika B za strmi konus 40

308640 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij Ø d/Ø D1 20/12 mm

302415 20/12

302410 25/12

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za  
nastavljanje dolžine  $\varnothing d/\varnothing D1$  25/12 mm

---