

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava vitka, SK 50 A = 160, Vpenjalni Ø D1: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302344 12
GTIN	4045197505446
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**
- **Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm šele od vel. 6!**
- **Izredno vitka oblika (zmanjšana moteča kontura).**

Uporaba:

- **Za obdelavo v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov.**
- **Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.**

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450.

Tehnični opis

Vpenjalni Ø D ₁	12 mm
Ø D ₂	18 mm
Previsna dolžina A	160 mm
Zunanji Ø D	33,9 mm
Trn za rezkarje	SK 50 A = 160
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni čepOblika B za strmi konus 50	308640 50
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308795 50
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308615 50
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Osnovno držalo orodij za nakrčevanjeza SK za konusno SK-držalo 50	354225 50
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308765 50
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 50	308830 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 50	308760 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308620 50
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 50	308650 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 50	308790 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/12 mm	302412 32/12

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Pritezni čep Form A za strmi konus 50	308600 50
Pritezni čep zatesnjen, oblika A za strmi konus 50	308610 50
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 50	308660 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 50	308820 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij Ø d/Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm	354240 6-12
Specialni pritezni čep, brez notranjega navoj zatesnjen za strmi konus 50	308720 50
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 50	308740 50
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 50	308785 50
Hladilni adapter, dolgi 4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Pritezni čep, 18CrNiMo7 Form A za strmi konus 50	308605 50
Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 12-20 mm	354240 12-20