

**duMONT****Garnitura posnemalnih igel HSS, kompletna v lesenem etuiju Ujem JS9, Tip: 10-14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290400 10-14
GTIN	662600444990
Razred artikla	29J

**Opis****Izvedba:**

Garnitura iz posnemalnih igel **HSS** art. 290405 vklj. s potrebnimi vložki art. 290410 in vodilnimi pušami art. 290415. Dostava v kakovostnem in stabilnem lesenem etuiju za varno in pregledno shranjevanje.

**Vsebina:**

po 1 posnemalna igla art. 290405: 10D1; 12D1; 14D1

po 1 vodilna puša art. 290415: Tip D1:

32; 34; 35; 36; 38; 40;

42; 44; 45; 46; 48; 50

**Napotek:**

- **Ujema P9 in H9 dobavlja proizvajalec s 15 % pribitka.**
- **Garniture posnemalnih igel za en prehod po ponudbi.**
- **Stiskalnice najdete v katalogu 2 (ročno in merilno orodje).**

**Tehnični opis**

Rezalni material	HSS
Vrsta izdelka	Orodje za posnemanje

**Uporabniški podatki**

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Grafit, GFK, CFK	pogojno primerno		
Olje	primerno		

## Pribor

Vodilna pušaza izvrtino H7 Ø puše 36D1 mm	290415 36D1
Vodilna pušaza izvrtino H7 Ø puše 40D1 mm	290415 40D1
Vodilna pušaza izvrtino H7 Ø puše 50D1 mm	290415 50D1
Vodilna pušaza izvrtino H7 Ø puše 45D1 mm	290415 45D1
Posnemalna igla iz HSS, za utore za zagozdoUjem JS9 Tip 12D1	290405 12D1
Vodilna pušaza izvrtino H7 Ø puše 38D1 mm	290415 38D1
Vodilna pušaza izvrtino H7 Ø puše 32D1 mm	290415 32D1
Vodilna pušaza izvrtino H7 Ø puše 35D1 mm	290415 35D1
Posnemalna igla iz HSS, za utore za zagozdoUjem JS9 Tip 10D1	290405 10D1
Posnemalna igla iz HSS, za utore za zagozdoUjem JS9 Tip 14D1	290405 14D1