

Garant
Nakrčevalna vpenjalna glava 3°, SK 40 A = 80, Vpenjalni Ø D1: 6mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302352 6
GTIN	4045197480002
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- Vsa držala prenapeta (miren tek!).
- Z izvrtino RFID/Balluffchip.
- Izredno vitka izvedba (kontura 3°).

Uporaba:

- Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.
- Povsod tam, kjer so potrebne manjše moteče konture.
- Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308600–308806. AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835. Podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410, vel. 12/3 in 12/4. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 304450.

Napotek:

Brez možnosti vzdolžnega pomikanja!

Tehnični opis

Ø D ₂	12 mm
Vpenjalni Ø D ₁	6 mm
Previsna dolžina A	80 mm
Zunanji Ø D	23 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 80

Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Osnovno držalo orodij za nakrčevanjeza SK za konusno SK-držalo 40	354225 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354236 6-9
Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
	308820 40

Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40

Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Zamenljiva plošča za tuljavo SU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm	354240 6-12
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čep Oblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čep 45° zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čep 60° zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Pritezni čep Hurco 45° z ujemom zatesnjen za strmi konus 40	308802 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Hladilni adapter, kratki 4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm	354235 6-9
Pritezni čep Form A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep zatesnjen za strmi konus 40	308660 40