

duMONT**Garnitura posnemalnih igel HSS, kompletna v lesenem etuiju Ujem JS9, Tip: 16-18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	290400 16-18
GTIN	662600445003
Razred artikla	29J

Opis**Izvedba:**

Garnitura iz posnemalnih igel **HSS** art. 290405 vklj. s potrebnimi vložki art. 290410 in vodilnimi pušami art. 290415. Dostava v kakovostnem in stabilnem lesenem etuiju za varno in pregledno shranjevanje.

Vsebina:

po 1 posnemalna igla art. 290405: 16E1; 18E1

po 1 vodilna puša art. 290415: Tip E1:

52; 54; 55; 56;

58; 60; 62; 65

Napotek:

- Ujema P9 in H9 dobavlja proizvajalec s 15 % pribitka.
- Garniture posnemalnih igel za en prehod po ponudbi.
- Stiskalnice najdete v katalogu 2 (ročno in merilno orodje).

Tehnični opis

Rezalni material	HSS
Vrsta izdelka	Orodje za posnemanje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	pogojno primerno		
Al (kratki odrezki)	primerno		
Al > 10% Si	pogojno primerno		
Jeklo < 500 N/mm	primerno		
Jeklo < 750 N/mm	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Grafit, GFK, CFK	pogojno primerno		
Olje	primerno		

Pribor

Vodilna pušaza izvrtino H7 Ø puše 55E1 mm	290415 55E1
Posnemalna igla iz HSS, za utore za zagozdoUjem JS9 Tip 16E1	290405 16E1
Posnemalna igla iz HSS, za utore za zagozdoUjem JS9 Tip 18E1	290405 18E1
Vodilna pušaza izvrtino H7 Ø puše 60E1 mm	290415 60E1
Vodilna pušaza izvrtino H7 Ø puše 65E1 mm	290415 65E1