

Garant
Nakrčevalna vpenjalna glava vitka, SK 40 A = 120, Vpenjalni Ø D1: 3mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302325 3
GTIN	4045197288196
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**
- **Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm šele od vel. 6!**
- **Izredno vitka oblika (zmanjšana moteča kontura).**

Uporaba:

- **Za obdelavo v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov.**
- **Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.**

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450.

Tehnični opis

Ø D ₂	9 mm
Previsna dolžina A	120 mm
Vpenjalni Ø D ₁	3 mm
Zunanji Ø D	25 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 120
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 12/3 mm	302410 12/3
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Osnovno držalo orodij za nakrčevanjeza SK za konusno SK-držalo 40	354225 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
	308802 40

Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40

Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40 308605 40

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40 308740 40

Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M 308670 40M

Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40 308635 40

Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40 308630 40

Naprava za nakrčevanje Tip SU1 354210 SU1

Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40 308615 40

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40 308806 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine $\varnothing d/\varnothing D1$ 16/3 mm 302410 16/3

Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40 308785 40

Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40 308650 40

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40 308790 40

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40 308765 40

Hladilna enota Tip CU1 354215 CU1