

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava vitka, SK 40 A = 160, Vpenjalni Ø D1: 8mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302333 8
GTIN	4045197504777
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- **Vsa držala prenapeta (miren tek!).**
- **Z izvrtino RFID/Balluffchip.**
- **Vgrajena možnost vzdolžnega pomikanja orodja, dolžina nastavljanja 10 mm šele od vel. 6!**
- **Izredno vitka oblika (zmanjšana moteča kontura).**

Uporaba:

- **Za obdelavo v orodjarstvu in pri izdelavi kalupov.**
- **Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom s toleranco h6.**

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600 – 308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835, podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410 – 302419. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 354450.

Tehnični opis

Previsna dolžina A	160 mm
Vpenjalni Ø D ₁	8 mm
Ø D ₂	15 mm
Zunanji Ø D	30,9 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 160
Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1

Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 μm
Strategija odrezovanja	HSC
Strategija odrezovanja	HPC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Vpenjalni ključ za pritezne čep DIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Vpenjalni ključ za pritezne čep ISO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5° brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/8 mm	302410 25/8
Pritezni čep Mori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
	308806 40

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 3°, z dušenjem vibracij Ø d/Ø D1 20/8 mm

302415 20/8

Pritezni čepOblika B za strmi konus 40

308640 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 20/8 mm

302416 20/8

Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm

354240 6-12

Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40

308801 40

Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm

354236 6-9

Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40

308740 40

Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M

308670 40M

Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40

308615 40

Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40

308802 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/8 mm

302412 25/8

Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 6-9 mm

354235 6-9

Osnovno držalo orodij za nakrčevanjeza SK za konusno SK-držalo 40

354225 40

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40

308790 40

Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40

308765 40

Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40

308635 40

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40

308795 40

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°z vijakom za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 20/8 mm

302412 20/8

Podaljšek nakrčevalne vpenjalne glave 4,5°brez vijaka za nastavljanje dolžine Ø d/Ø D1 25/8 mm

302416 25/8

Pritezni čepForm A za strmi konus 40

308600 40

Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40

308605 40

