

Garant**Nakrčevalna vpenjalna glava 3°, SK 40 A = 80, Vpenjalni Ø D1: 12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	302352 12
GTIN	4045197480033
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Vsa držala prenapeta (miren tek!).
- Z izvrtino RFID/Balluffchip.
- Izredno vitka izvedba (kontura 3°).

Uporaba:

- Zlasti za obdelavo v orodjarstvu in izdelavo kalupov.
- Povsod tam, kjer so potrebne manjše moteče konture.
- Za vpenjanje orodij s toleranco držala h6.

Dodatni pribor:

Pritezni čepi (AB) art. 308600–308806. AB-vpenjalni ključ art. 308820 – 308835. Podaljški nakrčevalnih vpenjalnih glav art. 302410, vel. 12/3 in 12/4. Naprave za nakrčevanje art. 354210 – 304450.

Napotek:

Brez možnosti vzdolžnega pomikanja!

Tehnični opis

Previsna dolžina A	80 mm
Ø D ₂	18 mm
Vpenjalni Ø D ₁	12 mm
Zunanji Ø D	25 mm
Trn za rezkarje	SK 40 A = 80

Standard vpenjalnega trna	ISO 7388-1
Oblika	ADB
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Natančnost krožnega teka	≤ 3 µm
Strategija odrezovanja	HSC
Vrsta izdelka	Nakrčevalna vpenjalna glava

Pribor

Pritezni čep Hurco 90°, z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308806 40
Pritezni čep 60°zatesnjen za strmi konus 40	308785 40
Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 12-20 mm	354240 12-20
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308660 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308765 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308630 40
Vpenjalni ključ za pritezne čepelSO 7388 primerno za velikost strmega konusa 40	308830 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308650 40
Pritezni čep Hurco 45° s 4-mm izvrtino in ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308801 40
Pritezni čep 45°zatesnjen za strmi konus 40	308760 40
Zamenljiva plošča za tuljavoSU1 za Ø vpenjanja 6-12 mm	354240 6-12
Pritezni čepOblika B za strmi konus 40	308640 40
Pritezni čepzatesnjen za strmi konus 40	308635 40
Pritezni čepForm A za strmi konus 40	308600 40
Pritezni čep, 18CrNiMo7zatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308615 40
Specialni pritezni čep, z notranjim navojem za strmi konus 40	308740 40

Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308795 40
Pritezni čepMori-Seiki, zatesnjen, oblika A (L1 = 26 mm) za strmi konus 40	308625 40
Pritezni čepzatesnjen, oblika B za strmi konus 40	308620 40
Pritezni čep 90°zatesnjen za strmi konus 40	308790 40
Specialni pritezni čep, brez notranjega navojazatesnjen za strmi konus 40	308700 40
Hladilni adapter, dolgi4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Vpenjalni ključ za pritezne čepeDIN ISO 7388-1 (nekd. DIN 69872) primerno za velikost strmega konusa 40	308820 40
Hladilna enota Tip CU1	354215 CU1
Naprava za nakrčevanje Tip SU1	354210 SU1
Pritezni čep, 18CrNiMo7Form A za strmi konus 40	308605 40
Osnovno držalo orodij za nakrčevanjeza SK za konusno SK-držalo 40	354225 40
Pritezni čepMazak, oblika A za strmi konus 40M	308670 40M
Pritezni čepzatesnjen, oblika A za strmi konus 40	308610 40
Hladilni adapter, kratki4,5° za Ø vpenjanja 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Pritezni čep Hurco 45° z ujemomzatesnjen za strmi konus 40	308802 40