



## Podaljšek za hidravlično-raztezne vpenjalne glave, L = 150 mm, Ø držala d/Ø vpenjanja D1: 20/12mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302375 20/12
GTIN	2050001740946
Razred artikla	33W

### Opis

**Izvedba:**

Z aksialnim spreminjanjem dolžine. Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.

**Uporaba:**

Primeren za hidravlično raztezne vpenjalne glave in glave za vpenjalne stročnice.

**Dodatni pribor:**

Reducirne puše art. 302135 – 302187.

### Tehnični opis

Previsna dolžina A	100 mm
Ø držala d	20 mm
L <sub>1</sub>	46 mm
Dolžina nastavljanja V	10 mm
Navoj M	M 10×1
Vpenjalni Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Zunanji Ø D	25 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Značilnost blagovnega imena	L = 150 mm
Vrsta izdelka	Pribor za hidravlično-raztezno vpenjalno glavo

**Pribor**

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 6 mm	302140 6
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 3 mm	302140 3
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 4 mm	302140 4
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 3 mm	302135 3
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 6 mm	302135 6
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 8 mm	302135 8
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 4 mm	302135 4
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 8 mm	302140 8
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 5 mm	302140 5
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 5 mm	302135 5