



Podaljšek za hidravlično-raztezne vpenjalne glave, L = 150 mm, Ø držala d/Ø vpenjanja D1: 20/20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302375 20/20
GTIN	2050001740953
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

Z aksialnim spreminjanjem dolžine. Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.

Uporaba:

Primeren za hidravlično raztezne vpenjalne glave in glave za vpenjalne stročnice.

Dodatni pribor:

Reducirne puše art. 302135 – 302187.

Tehnični opis

Dolžina nastavljanja V	10 mm
Previsna dolžina A	100 mm
Ø držala d	20 mm
Vpenjalni Ø D ₁	20 mm
L ₁	51 mm
Navoj M	M16 x 1
Zunanji Ø D	31,5 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Značilnost blagovnega imena	L = 150 mm
Vrsta izdelka	Pribor za hidravlično-raztezno vpenjalno glavo

Pribor

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 8 mm	302160 8
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 10 mm	302160 10
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 6 mm	302160 6
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 14 mm	302160 14
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 4 mm	302155 4
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 12 mm	302155 12
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 6 mm	302155 6
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 16 mm	302160 16
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 3 mm	302155 3
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 16 mm	302155 16
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 5 mm	302155 5
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 14 mm	302155 14
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 5 mm	302160 5
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 4 mm	302160 4
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 3 mm	302160 3
	302160 12

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 12
mm

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 10
mm

302155 10

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 8
mm

302155 8