



Podaljšek za hidravlično-raztezne vpenjalne glave, L = 150 mm, Ø držala d/Ø vpenjanja D1: 32/20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	302375 32/20
GTIN	2050001740960
Razred artikla	33W

Opis

Izvedba:

Z aksialnim spreminjanjem dolžine. Prilagodljivost zaradi uporabe vmesnih puš.

Uporaba:

Primeren za hidravlično raztezne vpenjalne glave in glave za vpenjalne stročnice.

Dodatni pribor:

Reducirne puše art. 302135 – 302187.

Tehnični opis

Navoj M	M16 x 1
Previsna dolžina A	90 mm
Ø držala d	32 mm
Dolžina nastavljanja V	10 mm
L ₁	51 mm
Vpenjalni Ø D ₁	20 mm
Zunanji Ø D	31,5 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Značilnost blagovnega imena	L = 150 mm
Vrsta izdelka	Pribor za hidravlično-raztezno vpenjalno glavo

Pribor

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 16 mm	302175 16
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 18 mm	302175 18
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 25 mm	302175 25
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 16 mm	302180 16
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 10 mm	302180 10
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 14 mm	302175 14
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 18 mm	302180 18
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 8 mm	302180 8
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 12 mm	302175 12
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 6 mm	302180 6
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 20 mm	302180 20
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 6 mm	302175 6
Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 12 mm	302180 12
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 10 mm	302175 10
Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 20 mm	302175 20
	302180 14

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 14 mm

Prerezan reducirni nastavekzatesnjen Vpenjalni Ø D1 25 mm

302180 25

Prerezan reducirni nastaveks hlajenjem Vpenjalni Ø D1 8 mm

302175 8