

Garant**Nož za notranje struženje HSS, desni, Previsna dolžina/velikost ploščice:
66/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268812 66/07
GTIN	4045197591999
Razred artikla	21V

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	TDAT 07010.
Srednji premik L_3	4,8 mm
ISO-oznaka držala	AH08H STLDR/L07
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 12
Velikost ploščice	7 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	9,14 mm
Celotna dolžina L	100 mm
Višina vpenjanja L_2	7,49 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
\varnothing držala D_s	8 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	5xD
Rezalni material	HSS
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje

Vrsta izdelka

Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 12

269028 12

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6

674248 TX6

Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm

659957 500