

Garant**Nož za notranje struženje HM, desni, Previsna dolžina/velikost ploščice: 60/S4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268712 60/S4
GTIN	4045197545718
Razred artikla	21V

Tehnični opis

Velikost ploščice	4 mm
ISO-oznaka držala	E04G SCLDR/LS4
primerna obračalna rezalna ploščica	CDCT S4010.
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 10
Srednji premik L_3	2,5 mm
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	4,57 mm
Celotna dolžina L	90 mm
Višina vpenjanja L_2	3,58 mm
Nastavitveni kot κ	97 stopinj
\varnothing držala D_s	4 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 10	269028 10
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659957 200