



Električni kotni brusilnik CG, navoj brusilnega vretena M14, za plošče Ø 125 mm, z blokado pred vnovičnim zagonom, s protivibracijskim ročajem



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077111 7222936
GTIN	4014586901503
Razred artikla	03F

Opis

Izvedba:

FEIN – kompaktni kotni brusilniki Ø 125 mm.

- Robusten, zmogljiv motor za dnevno uporabo.
- Visoka zaščita uporabnika zaradi nadzora odboja, zaščite proti ponovnemu zagonu in antivibracijskim ročajem.
- Visoka zmogljivost preobremenitve zaradi neposrednega hlajenja motorja, glava gonila, ki je vrtljiva v korakih po 90° (optimalni položaj stikala glede na uporabo).
- Hitra menjava brusnega sredstva brez uporabe orodja zaradi hitrovpenjalne matice.

Obseg dobave:

Ročaj, zaščitni pokrov, vpenjalna matica, ključ.

Tehnični opis

Oznaka proizvajalca	CG10-125
Blokada pred ponovnim zagonom	da
Posebnosti	kratka izvedba

Podatkovni list

Poraba moči	1000 W
Maksimalne vibracije v skladu z EN	8,5 m/s ²
Največja globina rezanja	35 mm
Omrežna napetost	230 V
Masa	2,1 kg
Maksimalni Ø plošče	125 mm
Omrežna frekvenca	50 Hz
Maksimalno število vrtljajev	11000 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Kotni brusilniki