



ER-vpenjalna stročnica, ER 11, Nazivni Ø vpenjanja d: 1 mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	308913 1
GTIN	4069515023733
Razred artikla	32Z

Opis

Izvedba:

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Napotek:

Premostitev napenjalnega Ø je vedno do 0,5 mm manjša.

Tehnični opis

Trn za rezkarje	ER 11
Natančnost krožnega teka	$\leq 10 \mu\text{m}$
Tip	4008 E
Zunanji Ø D	11,3 mm
Celotna dolžina L	18 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna stročnica