

**ER-vpenjalna stročnica, ER 16, Nazivni Ø vpenjanja d: 4mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308923 4
GTIN	4069515023832
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Napotek:

Premostitev vpenjalnega Ø je vedno do 1 mm manjša, npr. Ø 10–9 mm, razen pri Ø 1, 1,5 in 2 (tukaj le 0,5 mm).

Vpenjalne stročnice ER16, ER25 in ER32 brez tesnila tudi v colskih velikostih na voljo v eTrgovini.

Tehnični opis

Trn za rezkarje	ER 16
Natančnost krožnega teka	≤ 10 µm
Tip	426 E
Zunanji Ø D	17 mm
Celotna dolžina L	27,5 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna stročnica