


**ER-vpenjalna stročnica, ER 25, Nazivni Ø vpenjanja d: 7mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	308963 7
GTIN	4069515024310
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljene in brušene. Polirane.

Napotek:

Premostitev vpenjalnega Ø je vedno do 1 mm manjša, npr. Ø 10–9 mm, razen pri Ø 1, 1,5 in 2 (tukaj le 0,5 mm).

Vpenjalne stročnice ER16, ER25 in ER32 brez tesnila tudi v colskih velikostih na voljo v eTrgovini.

Tehnični opis

Trn za rezkarje	ER 25
Natančnost krožnega teka	≤ 10 µm
Tip	430 E
Zunanji Ø D	26 mm
Celotna dolžina L	34 mm
Vrsta izdelka	Vpenjalna stročnica