

Garant
Nož za notranje struženje HM, desni, Previsna dolžina/velikost ploščice: 75/S4mm

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268712 75/S4
GTIN	4045197545732
Razred artikla	21V

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	CDCT S4010.
Velikost ploščice	4 mm
Srednji premik L_3	3,5 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 10
ISO-oznaka držala	E06J SCLDR/LS4
Minimalni \varnothing predvrtanja D_{min}	6,91 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Višina vpenjanja L_2	5,54 mm
Nastavitveni kot κ	95 stopinj
\varnothing držala D_s	6 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	desni
Globina notranjega struženja do	8xD
Rezalni material	HM
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 10	269028 10
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 200 cNm	659957 200