

**Garant****Nož za notranje struženje HSS, levi, Previsna dolžina/velikost ploščice: 66/  
S5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268726 66/S5
GTIN	4045197545824
Razred artikla	21V

**Tehnični opis**

Srednji premik $L_3$	6,4 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 6
Dolžina glave $L_1$	32 mm
Širina vratu $L_4$	8 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	GPCT S5010.
Minimalni $\varnothing$ predvrtanja $D_{min}$	10,72 mm
Velikost ploščice	5 mm
ISO-oznaka držala	AH0812H SGLPR/LS5
Celotna dolžina L	100 mm
Višina vpenjanja $L_2$	11,15 mm
Nastavitveni kot $\kappa$	95 stopinj
$\varnothing$ držala $D_5$	12 mm
Standard	Tovarniški standard
Vrsta uporabe	levi
Globina notranjega struženja do	5xD
Rezalni material	HSS

z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

---

## Pribor

PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX6	674248 TX6
Garnitura vijakov za obračalne ploščice Tip 6	269028 6
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 500 cNm	659957 500